


Garant**XDLW 09T308 SR, HB7530, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212946 ST900
GTIN	4045197581624
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 0,86 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 09T308 SR

Type: ST900

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$: 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 09T308 SR
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,15 mm

Tilspænding f_z pr. tand	0,86 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærspalte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		