

Garant**XDLT 120408 TN, HB7535, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212987 INOX
GTIN	4045197362353
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLT 120408 TN
Programmeringsradius ved $a_{p \max}$	2,6 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \max}$	1,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	1,07 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	betinget egnet		