

Garant**PKD-radiusfræser med indvendig køling lige snit, PKD, Ø e8 DC: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209655 10
GTIN	4045197513359
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning.

Lige snit til neutral anvendelse.

Antal tænder Z: 2

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 10 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 26 mm

Fristilling-Ø D_1 : 9,4 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	2
Tilspænding f_z til beskæring i GFK/CFK	0,06 mm
Tilspænding f_z til beskæring i grafit	0,1 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i grafit	0,14 mm
Skær-Ø D_c	10 mm
Fristilling-Ø D_1	9,4 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i GFK/CFK	0,09 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	26 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm

Samlet længde L	80 mm
Skærlængde L _c	10 mm
Radius R	5 mm
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------