

Garant
PKD-radiusfræser med indvendig køling lige snit, PKD, Ø e8 DC: 12 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	209655 12
GTIN	4045197513366
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse
Udførelse:

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning.

Lige snit til neutral anvendelse.

Antal tænder Z: 2

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 10 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 35 mm

Fristilling-Ø D_1 : 11,2 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s : 12 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	35 mm
Fristilling-Ø D_1	11,2 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i grafit	0,14 mm
Tilspænding f_z til beskæring i GFK/CFK	0,06 mm
Antal tænder Z	2
Skær-Ø D_c	12 mm
Tilspænding f_z til beskæring i grafit	0,1 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i GFK/CFK	0,09 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm

Samlet længde L	100 mm
Skærlængde L _c	10 mm
Radius R	6 mm
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 12 mm	SZ2025 12
Skaftslibning Type HB	129100 HB