



Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Vendeplattestørrelse	15
Udhængslængde L ₁	29 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	120 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Skær-Ø D _c	25 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	15 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229714