

**Hjørnefræser 90° MFWN, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 63/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 225600 63/4 |
| GTIN | 4960664647408 |
| Artikelklasse | 250 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Samlet længde $L_{i,alt}$ | 110 mm |
| Maks. skæredybde $a_{p,maks}$ | 8 mm |
| Skær-Ø D_c | 63 mm |
| Vendeplatteskrue | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. |
| Skaft-Ø D_s h6 | 32 mm |
| Udhængslængde L_1 | 30 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Skaftudførelse | Cylinderskaft |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |

| | |
|------------------|----------------|
| Fræseanvendelse | Plunge cutting |
| Fræseanvendelse | Hjørnefræser |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|--------------|--------|
| Spændeskruer | 229700 |
|--------------|--------|