

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M5N****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Maks. forsækningsdybde l	10 mm
Min. Ø d _{min}	5,3 mm
Vendeplatteskruesæt til cylinderhoved-DIN-skruer	239652 6IP1 (1,0 Nm) M5
Skaft-Ø D _s h6	16 mm
Forsæknings-Ø D ₁ H13	10 mm
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	10-010 / 110
Antal skær Z	1
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	1
Samlet længde L _{i alt}	80 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1

239652 6IP1