

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Artikelklasse	25P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

**Anvendelse:**

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattedybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	12 mm
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	167 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø $D_c$	160 mm
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Samlet længde $L_{i,alt}$	60 mm
Antal skær Z	10

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229703
-------------	--------