

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	130 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplattestørrelse	15
Udhængslængde L_1	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	15 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229714