

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånmængden markant.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	60 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	12 mm
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassette	229765
Maks. udv. Ø $D_{\text{ maks}}$	207 mm
Skær-Ø D_c	200 mm
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Skrue til kassette	229704

Holdeboring-Ø	60 mm
Antal skær Z	10
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229703
Kassette	229765
Spændeskruer	229704