

Garant**OFEW 050405 TR, HB7520, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213324 ST1400
GTIN	4045197454959
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,14 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	OFEW 050405 TR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		