

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Underlægsplade	229751
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	8 mm

Antal skær Z	3
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229700
Underlagsplade	229751