

**Planfræser 75° MSRS, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Artikelklasse	25P

Beskrivelse**Udførelse:**

Knivhoved med normal og snæver tanddeling.

Anvendelse:

Skæredybder op til 12 mm og hurtig tilspænding til højeffektiv skrubbearbejdning. Takket være den innovative vendeplattefordybning reduceres skæretrykket og dermed også tendensen til vibrationer markant. Derved er det muligt at forøge indgrebsbredden og spånængden markant.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D_{maks}	257 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	12 mm
passende vendeskærsplatter	SP.. 1806
Holdeboring-Ø	60 mm
Skrue til kassette	229704
Vendeplatteskrue	229703 (T25; 7,5 Nm)
Skær-Ø D_c	250 mm
Kassette	229765

Samlet længde $L_{i,alt}$	60 mm
Antal skær Z	12
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	229704
Spændeskruer	229703
Kassette	229765