

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 125/12
GTIN	4960664647774
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	125 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Holdeboring-Ø	40 mm
Vendeplatteskrue	229701 (T15; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	8 mm
Antal skær Z	12

Skafthdførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229701
--------------	--------