

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 160/8
GTIN	4960664647644
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet. Uden indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	8 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	63 mm
Skær-Ø D_c	160 mm
Underlægsplade	229751

Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Underlagsplatte	229751
Spændeskruer	229700