

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 50/4Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	15 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Vendeplattestørrelse	15
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229714