

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M12
GTIN	4047109013131
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Forsæknings-Ø D ₁ H13	20 mm
Min. Ø d _{min}	13 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
til cylinderhoved-DIN-skruer	M12
Skaft-Ø D _s h ₆	25 mm
Maks. forsækningsdybde l	20 mm
Antal skær Z	1
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	1
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2

239652 8IP2