

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:****Rentabel med 4 skær.** Uden indvendig køling.**Teknisk beskrivelse**

Vendeplattestørrelse	10
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Udhængslængde L_1	23 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	100 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713