

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	80 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	8 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Antal skær Z	5

Skafthdførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------