

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M16
GTIN	4047109013155
Artikelklasse	24D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Min. Ø $d_{min}$	17 mm
Maks. forsækningsdybde l til cylinderhoved-DIN-skruer	21 mm M16
Forsæknings-Ø $D_1$ H13	26 mm
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	2
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja

Produkttype

Forsænker

---

**Tilbehør**

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2

239652 8IP2