

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M20
GTIN	4047109013179
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	42-010 / 110
Min. Ø d_{min}	21 mm
Maks. forsækningsdybde I	25 mm
Forsæknings-Ø D_1 H13	33 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer	M20
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	2
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP3

239653 15IP3