

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	OFMT 050405 TR
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	795 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	720 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	645 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	185 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	45 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	120 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		