

**Garant****PKD-radiusfræser med indvendig køling lige snit, PKD, Ø e8 DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209655 4
GTIN	4045197513311
Artikelklasse	11Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning.**

**Lige snit** til neutral anvendelse.

Antal tænder Z: 2

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 2,5 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 3,8 mm

Samlet længde L: 60 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ til beskæring i GFK/CFK	0,03 mm
Antal tænder Z	2
Fristilling-Ø $D_1$	3,8 mm
Skær-Ø $D_c$	4 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i GFK/CFK	0,05 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i grafit	0,1 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i grafit	0,06 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	15 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm

Samlet længde L	60 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	2,5 mm
Radius R	2 mm
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------