

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x8 skær.

Anbefaling:**Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.****Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$ Maks. skæredybde $a_{p, maks.}$: 3 mm

Type: ST900

Tilspænding f_z pr. tand: 0,3 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST900
Tilspænding f_z pr. tand	0,3 mm
Antal skift/skær	16
ISO-kode, vendeskærsplatte	ONMU 05T6 ANER
Type	HB7520

Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		