

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer til underlagsplatte	219861 (TX8)
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	178 mm
Skær-Ø $D_c$	160 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1203..
Spændeskruer til vendeplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Underlægsplade	219860
Holdeboring-Ø	40 mm

Antal skær Z	7
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219862
HM-støtteplade	219860
Spændeskruer	219861