

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/5Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	150 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Udhængslængde $L_1$	50 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Vendeplattestørrelse	10
Skær-Ø $D_c$	40 mm
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer

229713