

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Spændeskruer til vendeplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Skær-Ø D _c	50 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1203..
Samlet længde L _{i alt}	48 mm
Underlægsplade	219860
Maks. udv. Ø D _{maks}	63 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	219861 (TX8)

Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	219862
HM-støtteplade	219860
Spændeskruer	219861