

**Garant****TwinCut planfræser 45° normal deling, med boring, Ø D / antal skær Z:  
160/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213415 160/10
GTIN	4045197605535
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fra Ø 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

**Anvendelse:**

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

**Reservedel:**

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Underlægsplade	219897

Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$ for ON.U-plader	171,8 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$ for SN.U-plader	63 mm
Spændeskruer til underlagsplade	219899
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$ for ON.U-plader	61,3 mm
Holdeboring- $\varnothing$	40 mm
passende vendeskærsplatter	SN.U
passende vendeskærsplatter	ON.U
Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$ for SN.U-plader	175,2 mm
Antal skær Z	10
Serie	TwinCut
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Underlagsplade	219897
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Spændeskruer	219899
Vendepatteskruesæt 10 dele	219898
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8