

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Vendeplattestørrelse	15
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Udhængslængde L_1	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229714