

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213890 63/5
GTIN	4045197666536
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	219861 (TX8)
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1203..
Underlægsplade	219860
Skær-Ø D_c	63 mm
Spændeskruer til vendeplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Maks. udv. Ø D_{maks}	76 mm

Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

HM-støtteplatte	219860
Spændeskruer	219861
Spændeskruer	219862