

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 250/13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer til underlagsplatte	219861 (TX8)
passende vendeskærsplatter	SE.. 1203..
Skær-Ø D <sub>c</sub>	250 mm
Underlægsplade	219860
Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	263 mm
Spændeskruer til vendeplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	63 mm
Holdeboring-Ø	60 mm

Antal skær Z	13
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219861
Spændeskruer	219862
HM-støtteplade	219860