



Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplattestørrelse	15
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229714