

**Hjørnefræser 90° MFWN, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	80 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	110 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	8 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
passende vendeskærplatter	WNMU 0806..
Udhængslængde L_1	30 mm
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229700
-------------	--------