

Garant**Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 15
GTIN	4045197321589
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ét skær (z = 1). Uden indvendig køling.

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674248 str. TX7**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Skaftudførelse	Whistle Notch
Vendeplatteskrue	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Krave-Ø D ₁	25 mm
Sænke-Ø D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Udhængslængde L ₁	55 mm
Antal skær Z	1
Min. Ø d _{min}	8,5 mm
Programmeringsmål e	3,55 mm
passende vendeskærsplatter	217185 UNI

Samlet længde L	105 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer	219947
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9