

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M6N****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Artikelklasse	24D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer	M6
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Forsæknings-Ø $D_1$ H13	11 mm
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	10-010 / 110
Min. Ø $d_{min}$	6,4 mm
Maks. forsækningsdybde l	10 mm
Antal skær Z	1
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	1
Samlet længde $L_{i alt}$	80 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forsænker

---

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1

239652 6IP1