

Garant**Cirkulærfræsere, med gevind- stål, Type: 27/M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Bemærk:**

Den faktiske stikdybde S_{\max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

Mindste bore-Ø D: 22 - 37 mm

Gevindstørrelse M: M10 mm

til pladetype: P26

Indv. Ø d_1 : 18 mm

Maks. skæredybde S_{\max} : 9,5 mm

Udhængslængde L_1 : 18 mm

Teknisk beskrivelse

Mindste bore-Ø D	22 - 37 mm
Gevindstørrelse M	M10 mm
Indv. Ø d_1	18 mm
Maks. skæredybde S_{\max}	9,5 mm
Samlet længde L_{alt}	22,6 mm
Spændeskruer- sæt	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Udhængslængde L ₁	18 mm
Skaftudførelse	med gevind
til pladetype	P26
Bor-Ø	16 mm
Gvinddybde	18 mm
Indvendig køling	ja
Materiale, fræser	med gevind- stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219819
-----------------------------	--------