

Garant**Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 43
GTIN	4045197281296
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Sænke-Ø D	43 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Skaftudførelse	Whistle Notch
Udhængslængde L ₁	123 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
L ₂	103 mm
Min. Ø d _{min}	30 mm
Programmeringsmål e	7,05 mm
Krave-Ø D ₁	40 mm
L ₃	95 mm
passende vendeskærsplatter	260150

Indvendig køling	ja
Samlet længde L	183 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer	219844
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP