

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	80 mm
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	15 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplattestørrelse	15
Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229714
--------------	--------