

Garant
Cirkulærfræsere, Hårdmetal, Type: 18L

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	217252 18L
GTIN	4045197216533
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse
Bemærk:

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P16

Mindste bore-Ø D: 14 - 22 mm

Indv. Ø d_1 : 12 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 5 mm

Udhængslængde L_1 : 37,4 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 86,5 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde S_{maks}	5 mm
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Indv. Ø d_1	12 mm
Mindste bore-Ø D	14 - 22 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	86,5 mm
Udhængslængde L_1	37,4 mm
Skaftudførelse	cylindrisk
Spændeskruer- sæt	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Skaft	DIN 6535 HA
til pladetype	P16
Indvendig køling	ja
Gevinddybde	35,4 mm
Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219818
-----------------------------	--------