

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M8
GTIN	4047109013117
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Min. Ø d_{\min}	8,4 mm
Maks. forsækningsdybde l	14 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP2 (1,3 Nm)
til cylinderhoved-DIN-skruer	M8
Forsæknings-Ø D_1 H13	15 mm
Antal skær Z	1
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	1
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	80 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP2

239652 8IP2