

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvendelse kun med baglæns fasfræser nr. 217180 str. 15.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Tilspænding f	0,1 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CPMT 05T104 T
Type	HB7035
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	100 m/min	K
CuZn	egnet	90 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		