

Garant**Cirkulærfræsere, Hårdmetal, Type: 27L****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 217252 27L |
| GTIN | 4045197216557 |
| Artikelklasse | 21Q |

Beskrivelse**Bemærk:**

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P26

Mindste bore-Ø D: 22 - 37 mm

Indv. Ø d_1 : 15,5 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 10,75 mm

Udhængslængde L_1 : 25 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 109,6 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Samlet længde $L_{i,alt}$ | 109,6 mm |
| Skaft-Ø D_s h6 | 16 mm |
| Spændeskruer- sæt | 219819 (20IP; 5,7 Nm) |
| Indv. Ø d_1 | 15,5 mm |
| Skaftudførelse | cylindrisk |
| Mindste bore-Ø D | 22 - 37 mm |
| Maks. skæredybde S_{maks} | 10,75 mm |
| Udhængslængde L_1 | 25 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Skaft | DIN 6535 HA |
| til pladetype | P26 |
| Indvendig køling | ja |
| Gvinddybde | 21,5 mm |
| Materiale, fræser | Hårdmetal |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Cirkulærfræsere |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|--------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219819 |
|-----------------------------|--------|