

**WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 225621 ST1400 |
| GTIN | 4960664648962 |
| Artikelklasse | 25A |

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte vendeskærsplattter med **6 skær** – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 13° reduceres skærekraften markant.

Anvendelse:

GH-geometrien er 1. valg til skrubbeopgaver.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 – 0,4 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: WNMU 080608 EN-GH

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Type | ST1400 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMU 080608 EN-GH |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Antal skift/skær | 6 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | PR1525 |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,2 – 0,4 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |