

Garant**Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 24
GTIN	4045197196927
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Sænke-Ø D	24 mm
Programmeringsmål e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Skafthudførelse	Whistle Notch
Min. Ø d _{min}	15 mm
Krave-Ø D ₁	25 mm
Antal skær Z	1
Udhængslængde L ₁	72 mm
Skafth-Ø D _s h6	20 mm
passende vendeskærsplatter	260142

Indvendig køling	ja
Samlet længde L	122 mm
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Spændeskruer Type 1	219795 1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP