

**Garant****Tilbagekørende forsænker 180°, Maksimal forsænkings- Ø D: 57mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217180 57
GTIN	4045197465726
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med ét skær (z = 1).

**Bemærk:**

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden). Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,5** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftudførelse	Weldon
Antal skær Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Programmeringsmål e	9,55 mm
Sænke-Ø D	57 mm
Min. Ø d <sub>min</sub>	39 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	40 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	150 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	260158
Indvendig køling	ja
Samlet længde L	220 mm

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219945
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848