

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 21
GTIN	4045197552563
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Sænke-Ø D	21 mm
Udhængslængde L_1	41 mm
Min. Ø d_{\min}	10 mm
Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260142
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	105 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Vinkel på forsænker	180 grader

Produkttype

Forsænker

TilbehørMomentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2
Nm

211750 1,2

Spændeskruer Type 1

219795 1