



Hjørnefræser 90° MECX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 8/1mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

Forbedret produktivitet også ved ustabile bearbejdningsbetingelser som følge af meget eng deling. Lave skærekrafter og høj stabilitet af hensyn til lille tendens til vibrationer. Muliggør flere fræseopgaver såsom ansatsfræsning, ramper etc.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	16 mm
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
Vendeplatteskrue	229706 (T6; 0,45 Nm)
passende vendeskærsplatter	BD.. 0703
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Antal skær Z	1
Rampinglængde L for α_{maks}	4 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	14 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	13 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,86 grader
Ø D_3	5 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229706
-------------	--------