

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 50/6
GTIN	4045197131744
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

**Fordel:****Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningsstider.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Maks. udv. Ø $D_{maks}$	58,2 mm
Ø $D_3$	58 mm

passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Antal skær Z	6
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	108 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	114 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	47,5 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5