

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet. Uden indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	60 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
passende vendeskærplatter	WNMU 0806..
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Skær-Ø D_c	200 mm
Antal skær Z	12

Skafthdførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------