


**LOMU...08ER-GM, PR1510, Vendeplattestørrelse: 15**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225240 15
GTIN	4960664648818
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e=0,3 \times D$ .

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOMU...08ER-GM

Type: GG

Hjørneradius: 0,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...08ER-GM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR1510
Skæremateriale	HM

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,06 - 0,25 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning